

Датчик ветра Standard



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	0913 00	1	06	4010337913009

Характеристики

Датчик ветра (чашечный анемометр)

- Датчик ветра позволяет поднимать жалюзи, например, в зависимости от силы ветра. Благодаря этому можно защитить чувствительные ламели жалюзи при появлении ветра.
- Датчик ветра служит для преобразования скорости ветра в электрические сигналы.
- Он устанавливается на крыше или на стене дома и подключается к анализирующему устройству.

Анализирующий блок

- Тестовый режим с тестовым светодиодом.
- Распределительные клеммы для подключения обогреваемого датчика ветра.

Технические характеристики

Датчик ветра

- Материал датчика и чашечной вертушки: Пластмасса (ABS), черная
- Температура окружающего воздуха: от -25°C до +60°C
- Соединительный провод : LIYY 2 x 0,14 мм², длина 3 м (возможность удлинения до макс. 50 м)

Анализирующий блок

- Диапазон ветрового предупреждения: от 3,3 до 24,5 м/с, 8 ступеней настройки
- Коммутирующий контакт: Реле с беспотенциальным замыкающим контактом
- Допустимая нагрузка: макс. 2 А
- Рабочее напряжение: AC 230 В

Комплект поставки

- Монтажный уголок входит в комплект поставки.

Габариты мм

Диаметр чаши датчика ветра: Ø 134 В 160
