


Датчик ветра Standard



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	0913 00	1	06	4010337913009

Характеристики

- Датчик ветра позволяет поднимать жалюзи, например, в зависимости от силы ветра. Благодаря этому можно защитить чувствительные пластины жалюзи при появлении ветра.
- Датчик ветра служит для преобразования скорости ветра в электрические сигналы.
- Он устанавливается на крыше или на стене дома и подключается к анализирующему устройству.
- Тестовый режим с тестовым светодиодом.
- Тестовый режим для проверки функционирования.
-

Технические характеристики

Датчик ветра	
- Материал датчика и чаши:	Пластмасса (ABS), черная
- Температура окружающего воздуха:	
- Соединительный провод:	LIYY 2 x 0,14 мм ² , длина 3 м (возможность удлинения до макс. 50 м)
- Степень защиты:	
Анализирующее устройство	
- Диапазон ветрового предупреждения:	от 3,3 до 24,5 м/с, 8 ступеней настройки
- Коммутирующий контакт:	Реле с беспотенциальным замыкающим контактом
- Допустимая нагрузка:	макс. 2 А
- Рабочее напряжение:	АС 230 В
- Степень защиты:	IP20
- Ш x В x Г:	110 mm x 99 mm x 38 mm

Комплект поставки

- Монтажный уголок входит в комплект поставки.

Габариты мм

Диаметр чаши датчика ветра: Ø 134 В 160
