

Вставка антенной розетки (SE33ST)



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	0937 00	1/5	01	4010337937005

Характеристики

- Тупиковая розетка с тремя разъемами.
- Штекер IEC для наземного телевидения находится слева внизу, разъем IEC для FM (радио) располагается справа внизу, а подключение F для спутникового телевидения (SAT) —верху посередине.
- Разделительный фильтр для наземного и спутникового телевидения с высокой степенью подавления: Сигнал SAT фильтруется в разъемах IEC для FM/ТВ, а сигнал наземного FM/ТВ фильтруется в спутниковом подключении F.
- Прохождение постоянного тока от подключения спутниковой антенны (SAT) к входу.
- Внутренний проводник подключается нажатием без винтов. Внутренний проводник можно отсоединять многократно.
- Соответствует классу экранирования А.

Технические характеристики

Диапазон частот УКВ	
- Диапазон частот:	от 87,5 до 108 МГц
- Отсоединение:	> 10 дБ
Диапазон частот УКВ:	4 дБ
Диапазон частот ТВ	
- Диапазон частот:	от 125 до 862 МГц
- Отсоединение:	> 10 дБ
- Затухание: ТВ-штекер:	4 дБ
Диапазон частот SAT	
- Диапазон частот:	от 950 до 2400 МГц
- Отсоединение:	> 20 дБ
- Затухание: SAT-штекер:	1,5 дБ
Глубина установки:	36 мм

Указания

- Только для винтового крепления.
