



## Элемент подсветки для корпуса накладного монтажа



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	1067 01	1/5	02	4010337105169
 Белый глянцевый	1067 03	1/5	02	4010337107088

## Характеристики

- Белые светодиоды высвечивают внизу коридор. Благодаря этому создается не прямое освещение для ориентации, которое не ослепляет также и в спальнях.

## Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	0,05 Вт / 1,65 мА
Сила света:	0,2 кд
Температура окружающего воздуха:	от 0 °С до +40 °С