










**Установочная рамка Gira Standard 55 с полем для надписи
Белый глянцевый**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 1-местн.	1091 03	10	01	4010337091035
 2-местн. горизонт.	1092 03	10	01	4010337092032
 2-местн. вертикал.	1102 03	10	01	4010337102038
 3-местн. горизонт.	1093 03	10	01	4010337093039
 3-местн. вертикал.	1103 03	1/5	01	4010337103035
 4-местн. горизонт.	1094 03	1/5	01	4010337094036
 4-местн. вертикал.	1114 03	1/5	01	4010337008910
 5-местн. горизонт.	1095 03	1/5	01	4010337095033
 5-местн. вертикал.	1115 03	1/5	01	4010337115038

Характеристики

- Не бьется.
 - Герметична по отношению к туману, возникающему при разбрызгивании жидкости.
 - Установочная рамка с прозрачным окошком для нанесения надписей на вставках.
 - Особенно подходит для объектов, где маркировать и документировать электроустановочные изделия, например, в административных учреждениях, на предприятиях, в аэропортах, офисах, больницах.
-

Указания

- Не использовать с: набором уплотнителей IP44, со сверхплоским корпусом накладного монтажа, корпусом накладного монтажа.
-