










**Установочная рамка Gira E2 с полем для надписи
Антрацитовый**



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|--|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  1-местн. | 1091 23 | 10 | 11 | 4010337084044 |
|  2-местн. горизонт. | 1092 23 | 10 | 11 | 4010337084099 |
|  2-местн. вертикал. | 1102 23 | 10 | 11 | 4010337089148 |
|  3-местн. горизонт. | 1093 23 | 1/5 | 11 | 4010337084174 |
|  3-местн. вертикал. | 1103 23 | 1/5 | 11 | 4010337084211 |
|  4-местн. горизонт. | 1094 23 | 1 | 11 | 4010337084259 |
|  4-местн. вертикал. | 1114 23 | 1/5 | 11 | 4010337084297 |
|  5-местн. горизонт. | 1095 23 | 1 | 11 | 4010337084372 |
|  5-местн. вертикал. | 1115 23 | 1 | 11 | 4010337084334 |

Характеристики

- Не бьется.
 - Герметична по отношению к туману, возникающему при разбрызгивании жидкости.
 - Установочная рамка с прозрачным окошком для нанесения надписей на вставках.
 - Особенно подходит для объектов, в которых необходимо маркировать и документировать электроустановочные изделия, например, в административных учреждениях, на предприятиях, в аэропортах, офисах, больницах.
-

Указания

- Не использовать с: набором уплотнителей IP44, со сверхплоским корпусом накладного монтажа, корпусом накладного монтажа.
-