










**Установочная рамка Gira Standard 55
с полем для надписи
Белый матовый**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 1-местн.	1091 27	10	01	4010337091271
 2-местн. горизонт.	1092 27	10	01	4010337092278
 2-местн. вертикал.	1102 27	10	01	4010337102274
 3-местн. горизонт.	1093 27	1	01	4010337093275
 3-местн. вертикал.	1103 27	1/5	01	4010337103271
 4-местн. горизонт.	1094 27	1/5	01	4010337094272
 4-местн. вертикал.	1114 27	1	01	4010337008927
 5-местн. горизонт.	1095 27	1	01	4010337095279
 5-местн. вертикал.	1115 27	1	01	4010337115274

Характеристики

- Не бьется.
 - Герметична по отношению к туману, возникающему при разбрызгивании жидкости.
 - Установочная рамка с прозрачным окошком для нанесения надписей на вставках.
 - Особенно подходит для объектов, в которых необходимо маркировать и документировать электроустановочные изделия, например, в административных учреждениях, на предприятиях, в аэропортах, офисах, больницах.
-

Указания

- Не использовать с: набором уплотнителей IP44, со сверхплоским корпусом накладного монтажа, корпусом накладного монтажа.
-