










**Установочная рамка Gira Standard 55
с полем для надписи
Белый матовый**



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|--|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  1-местн. | 1091 27 | 10 | 01 | 4010337091271 |
|  2-местн. горизонт. | 1092 27 | 10 | 01 | 4010337092278 |
|  2-местн. вертикал. | 1102 27 | 10 | 01 | 4010337102274 |
|  3-местн. горизонт. | 1093 27 | 1 | 01 | 4010337093275 |
|  3-местн. вертикал. | 1103 27 | 1/5 | 01 | 4010337103271 |
|  4-местн. горизонт. | 1094 27 | 1/5 | 01 | 4010337094272 |
|  4-местн. вертикал. | 1114 27 | 1 | 01 | 4010337008927 |
|  5-местн. горизонт. | 1095 27 | 1 | 01 | 4010337095279 |
|  5-местн. вертикал. | 1115 27 | 1 | 01 | 4010337115274 |

Характеристики

- Не бьется.
 - Герметична по отношению к туману, возникающему при разбрызгивании жидкости.
 - Установочная рамка с прозрачным окошком для нанесения надписей на вставках.
 - Особенно подходит для объектов, в которых необходимо маркировать и документировать электроустановочные изделия, например, в административных учреждениях, на предприятиях, в аэропортах, офисах, больницах.
-

Указания

- Не использовать с: набором уплотнителей IP44, со сверхплоским корпусом накладного монтажа, корпусом накладного монтажа.
-