










**Установочная рамка Gira Standard 55  
с полем для надписи  
Кремовый глянцевый**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 1-местн.	1091 01	10	01	4010337091011
 2-местн. горизонт.	1092 01	10	01	4010337092018
 2-местн. вертикал.	1102 01	10	01	4010337102014
 3-местн. горизонт.	1093 01	1/5	01	4010337093015
 3-местн. вертикал.	1103 01	1/5	01	4010337103011
 4-местн. горизонт.	1094 01	1/5	01	4010337094012
 4-местн. вертикал.	1114 01	1	01	4010337008903
 5-местн. горизонт.	1095 01	1	01	4010337095019
 5-местн. вертикал.	1115 01	1	01	4010337115014

## Характеристики

- Не бьется.
  - Герметична по отношению к туману, возникающему при разбрызгивании жидкости.
  - Установочная рамка с прозрачным окошком для нанесения надписей на вставках.
  - Особенно подходит для объектов, в которых необходимо маркировать и документировать электроустановочные изделия, например, в административных учреждениях, на предприятиях, в аэропортах, офисах, больницах.
- 

## Указания

- Не использовать с: набором уплотнителей IP44, со сверхплоским корпусом накладного монтажа, корпусом накладного монтажа.
-