










**Установочная рамка Gira E2 с полем для надписи
Антрацитовый**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 1-местн.	1091 23	10	11	4010337084044
 2-местн. горизонт.	1092 23	10	11	4010337084099
 2-местн. вертикал.	1102 23	10	11	4010337089148
 3-местн. горизонт.	1093 23	1/5	11	4010337084174
 3-местн. вертикал.	1103 23	1/5	11	4010337084211
 4-местн. горизонт.	1094 23	1	11	4010337084259
 4-местн. вертикал.	1114 23	1/5	11	4010337084297
 5-местн. горизонт.	1095 23	1	11	4010337084372
 5-местн. вертикал.	1115 23	1	11	4010337084334

Характеристики

- Не бьется.
 - Герметична по отношению к туману, возникающему при разбрызгивании жидкости.
 - Установочная рамка с прозрачным окошком для нанесения надписей на вставках.
 - Особенно подходит для объектов, в которых необходимо маркировать и документировать электроустановочные изделия, например, в административных учреждениях, на предприятиях, в аэропортах, офисах, больницах.
-

Указания

- Не использовать с: набором уплотнителей IP44, со сверхплоским корпусом накладного монтажа, корпусом накладного монтажа.
-