










**Установочная рамка Gira E2 с полем для надписи
Цвет «алюминий»**



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|--|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  1-местн. | 1091 25 | 10 | 11 | 4010337084051 |
|  2-местн. горизонт. | 1092 25 | 10 | 11 | 4010337084112 |
|  2-местн. вертикал. | 1102 25 | 10 | 11 | 4010337084143 |
|  3-местн. горизонт. | 1093 25 | 1/5 | 11 | 4010337084181 |
|  3-местн. вертикал. | 1103 25 | 1/5 | 11 | 4010337084228 |
|  4-местн. горизонт. | 1094 25 | 1/5 | 11 | 4010337084266 |
|  4-местн. вертикал. | 1114 25 | 1/5 | 11 | 4010337084303 |
|  5-местн. горизонт. | 1095 25 | 1 | 11 | 4010337084389 |
|  5-местн. вертикал. | 1115 25 | 1/5 | 11 | 4010337084341 |

Характеристики

- Не бьется.
 - Герметична по отношению к туману, возникающему при разбрызгивании жидкости.
 - Установочная рамка с прозрачным окошком для нанесения надписей на вставках.
 - Особенно подходит для объектов, в которых необходимо маркировать и документировать электроустановочные изделия, например, в административных учреждениях, на предприятиях, в аэропортах, офисах, больницах.
-

Указания

- Не использовать с: набором уплотнителей IP44, со сверхплоским корпусом накладного монтажа, корпусом накладного монтажа.
-