










**Установочная рамка Gira E2 с полем для надписи  
Цвет «алюминий»**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 1-местн.	1091 25	10	11	4010337084051
 2-местн. горизонт.	1092 25	10	11	4010337084112
 2-местн. вертикал.	1102 25	10	11	4010337084143
 3-местн. горизонт.	1093 25	1/5	11	4010337084181
 3-местн. вертикал.	1103 25	1/5	11	4010337084228
 4-местн. горизонт.	1094 25	1/5	11	4010337084266
 4-местн. вертикал.	1114 25	1/5	11	4010337084303
 5-местн. горизонт.	1095 25	1	11	4010337084389
 5-местн. вертикал.	1115 25	1/5	11	4010337084341

## Характеристики

- Не бьется.
  - Герметична по отношению к туману, возникающему при разбрызгивании жидкости.
  - Установочная рамка с прозрачным окошком для нанесения надписей на вставках.
  - Особенно подходит для объектов, в которых необходимо маркировать и документировать электроустановочные изделия, например, в административных учреждениях, на предприятиях, в аэропортах, офисах, больницах.
- 

## Указания

- Не использовать с: набором уплотнителей IP44, со сверхплоским корпусом накладного монтажа, корпусом накладного монтажа.
-