

Установочная рамка Gira E2 с полем для надписи
Цвет «алюминий»



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|--------------------|---------|---------------------|-------------|---------------|
| 1-местн. | 1091 25 | 10 | 11 | 4010337084051 |
| 2-местн. горизонт. | 1092 25 | 10 | 11 | 4010337084112 |
| 2-местн. вертик. | 1102 25 | 10 | 11 | 4010337084143 |
| 3-местн. горизонт. | 1093 25 | 1/5 | 11 | 4010337084181 |
| 3-местн. вертик. | 1103 25 | 1/5 | 11 | 4010337084228 |
| 4-местн. горизонт. | 1094 25 | 1/5 | 11 | 4010337084266 |
| 4-местн. вертик. | 1114 25 | 1/5 | 11 | 4010337084303 |
| 5-местн. горизонт. | 1095 25 | 1 | 11 | 4010337084389 |
| 5-местн. вертик. | 1115 25 | 1/5 | 11 | 4010337084341 |

Характеристики

- Не бьется.
- Герметична по отношению к туману, возникающему при разбрызгивании жидкости.
- Установочная рамка с прозрачным окошком для нанесения надписей на вставках.
- Особенно подходит для объектов, в которых необходимо маркировать и документировать электроустановочные изделия, например, в административных учреждениях, на предприятиях, в аэропортах, офисах, больницах.
- Пластмасса: ударопрочный неломающийся термопласт без галогенов

Указания

- Не использовать с: набором уплотнителей IP44, со сверхплоским корпусом накладного монтажа, корпусом накладного монтажа.
-