


Светодиодный сигнальный светильник 230 В~ красный / зеленый



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	1171 00	1	02	4010337049289

Характеристики

- С помощью сигнального индикатора можно реализовывать простые варианты сигнализации, например, для кабинета врача, конференц-залов или гостиничных номеров.
- Вся поверхность вставки 55 x 55 мм делится на однородно подсвечиваемые верхнюю половину для красного цвета и нижнюю половину для зеленого цвета.
- Обе половины можно активировать по отдельности, например, с помощью двухканального выключателя.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	1,0 Вт/5,6 ВА
Сила света	
- Красный:	0,1 кд
- зеленый:	0,3 кд
Глубина установки:	30 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- максимум:	2,5 мм ²
Температура окружающего воздуха:	от 0 °С до +40 °С

Комплект поставки

- Прилагаются две таблички для надписей "Подождите" / "Войдите" и "Do not disturb" / "Make up room".

Габариты мм

Поверхность вставки:

Ш 55

В 55
