


Шлюз камеры домофонной системы



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  | 1201 00 | 1 | 10 | 4010337100034 |

Характеристики

- Шлюз камеры домофонной системы интегрирует обычную аналоговую камеру в домофонную систему Gira.
- Камера может быть назначена дверной станции. В этом случае внешняя камера автоматически включается при нажатии кнопки вызова.

Благодаря комбинированному корпусу шлюза камеры домофонной системы возможны три вида его монтажа:

- Накладной монтаж (в обычной ответвительной коробке).
- Скрытый монтаж (в приборной коробке).
- Как устройство типа REG (с прилагаемым адаптером типа REG).

Технические характеристики

Разъемы

- 2-проводная шина OUT: 2 х винтовые клеммы
- 2-проводная шина IN: 2 х винтовые клеммы
- Video In: 2 х винтовые клеммы
- Опорные клеммы: 2 х винтовые клеммы
- Реле (перекрестный кнопочный выключатель): 3 х винтовые клеммы

Температура окружающего воздуха: от -25°C до +70°C

Видеосигнал: BAS 1 Vss, стандарт PAL

Указания

- В случае нескольких внешних камер для каждой внешней камеры требуется шлюз камеры домофонной системы и собственный источник питания.
- В одной системе разрешается использовать до десяти шлюзов камеры домофонной системы, причем видеосигнал должен проходить макс. через три шлюза камеры домофонной системы.
- Внешняя камера подключается с помощью винтовых клемм.

Комплект поставки

- Для камер с разъемом BNC прилагается адаптер.

Габаритв мм

Шлюз камеры домофонной системы: Ш 36 В 52 Т 27
