




## Квартирная видеостанция накладного монтажа 7



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	1209 03	1	10	4010337053422
 Черный матовый	1209 005	1	10	4010337053408

### Характеристики

- Полностью предварительно смонтированный модуль с 17,78 см (7") цветным TFT-дисплеем и удобной функцией громкой связи.
- Сенсорная по всей поверхности стеклянная передняя панель.
- Монтаж непосредственно на стену или настенный монтаж с приборной коробкой скрытого монтажа или монтажной коробкой для полых стен.
- Монтаж на опорной ножке для размещения на мебели.

### Технические характеристики

Источник питания:	DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)
Разъемы	
- 2-проводная шина:	2 штыревые клеммы
- Дополнительный источник питания:	2 штыревые клеммы
- Кнопочный выключатель вызова на этаже:	2 штыревые клеммы
Дисплей	
- Диагональ:	17,78 см (= 7")
- Система цветов:	PAL
- Разрешение:	1024 x 600 пикселей
Карта microSD	
- Тип:	SDHC
- SDHC объем памяти:	32 Гб
- Файловая система:	FAT 32
Температура окружающего воздуха:	от -5 °C до +50 °C

Габариты мм

Ш 181

В 123

Г 24

---