


Интерфейс кнопочного выключателя домофонной системы, 2-канал.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	1210 00	1/5	18	4010337210009

Характеристики

- Интерфейс кнопочного выключателя домофонной системы, 2-канал., служит для преобразования беспотенциального сигнала кнопочного выключателя для домофонной шины Gira.
- Интерфейс кнопочного выключателя домофонной системы имеет два независимых друг от друга входа для подключения беспотенциальных кнопок.
- Входы можно либо использовать для инициирования переключения (например, включения/выключения света) с помощью коммутатора или коммутатора скрытого монтажа, либо назначить квартирной станции.
- Интерфейс кнопочного выключателя домофонной системы предназначен для установки в приборную коробку за традиционной кнопкой.

Технические характеристики

Источник питания:	DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +50°C
Разъемы	
- 2-проводная шина:	2 штыревые клеммы
Число входов:	2

Указания

- Подключение кнопочного выключателя осуществляется через 3-жильный соединительный провод длиной ок. 20 см. Этот соединительный провод может быть удлинен до макс. 5 м.
- При назначении квартирной станции на кнопочный интерфейс входы действуют по-разному: Вход 1 активирует вызов с этажа. Данный вход необходим, когда для подключения квартирной станции и кнопочного выключателя вызова этажа в распоряжении имеется только 2-жильный провод (например, при дооснащении имеющегося переговорного устройства). Вход 2 активирует вызов от двери. Данный вход необходим, когда требуется активировать автоматический открыватель двери квартирной станции с помощью механического кнопочного выключателя.

Габариты мм

Ш 43

В 28

Г 15
