


## Коммутатор домофонной системы скрытого монтажа



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	1211 00	1/5	18	4010337211006

### Характеристики

- Коммутатор скрытого монтажа для активации внешнего звонка или других потребителей с помощью домофонной шины Gira.
- Активация беспотенциального коммутирующего контакта (24 В SELV/от 50 мкА до 1,6 А AC/DC) по 2-проводной шине.
- Возможность активации коммутатора скрытого монтажа с помощью: кнопок «Дверь» и «Свет» на квартирной станции, кнопки вызова на этаже на квартирной станции, кнопки вызова на дверной станции, кнопки вызова на квартирной станции, беспотенциальной кнопки (в сочетании с интерфейсом кнопочного выключателя домофонной системы 2-канал.).
- Коммутатор скрытого монтажа можно использовать в четырех различных режимах работы: переключение, таймер/с, таймер/мин и импульс.
- Функция импульсов для активации имеющихся автоматических выключателей лестничного освещения.
- Возможность плавной настройки времени переключения в зависимости от настроенной функции от 1 до 10 с или от 1 до 10 мин.
- Светодиодный индикатор для программирования, выбора функций и настройки времени.

### Технические характеристики

Источник питания:	По 2-проводной шине
Беспотенциальный релейный контакт:	от 50 мкА до 1,6 А при AC/DC 24 В SELV
Число программируемых кнопок вызова:	Макс. 16
Температура окружающего воздуха:	от -5 °С до +50 °С

### Указания

- Коммутатор скрытого монтажа предназначен для установки в глубокую приборную коробку (глубина 60 мм), позади шинного соединителя домофонной системы.

## Габариты мм

Коммутатор скрытого монтажа:

Ш 43

В 28

Г 15

---