


Видеоусилитель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	1222 00	1	10	4010337886105

Характеристики

- Видеоусилитель предназначен для увеличения дальности действия домофонных систем Gira с видеофункцией.
- Он увеличивает уровень входящего видеосигнала до максимального разрешенного уровня шины и выдает его на выходе. Благодаря этому компенсируется демпфирование провода от источника видеосигнала до входа видеоусилителя.

Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа:

- Накладной монтаж (в обычной разветвительной коробке).
- Скрытый монтаж (в приборной коробке).
- Как устройство для установки на монтажную рейку (с прилагаемым адаптером типа REG).

Технические характеристики

Источник питания: DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы

- 2-проводная шина IN: 2 винтовые клеммы
- 2-проводная шина OUT: 2 винтовые клеммы

Температура окружающего воздуха: от -25°C до +70°C

Указания

- С помощью видеоусилителя можно увеличить максимальную длину провода между дверной и квартирной станцией со 100 до 300 м.
- При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеоусилитель автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети.

Комплект поставки

- Адаптер типа REG прилагается.

Габаритв мм

Видеоусилитель:	Ш 36	В 52	Г 27
-----------------	------	------	------
