

## Видеоусилитель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	1222 00	1	10	4010337886105

## Характеристики

- Видеоусилитель предназначен для увеличения дальности действия домофонных систем Gira с видеофункцией.
- Он увеличивает уровень входящего видеосигнала до максимального разрешенного уровня шины и выдает его на выходе. Благодаря этому компенсируется демпфирование провода от источника видеосигнала до входа видеоусилителя.

Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа:

- Накладной монтаж (в обычной ответвительной коробке).
- Скрытый монтаж (в приборной коробке).
- Как устройство типа REG (с прилагаемым адаптером типа REG).

## Технические характеристики

### Разъемы

- 2-проводная шина IN: 2 х винтовые клеммы
- 2-проводная шина OUT: 2 х винтовые клеммы

Температура окружающего воздуха: от -25°C до +70°C

## Указания

- С помощью видеоусилителя можно увеличить максимальную длину провода между дверной и квартирной станцией со 100 до 300 м.
- При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеоусилитель автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети.

## Комплект поставки

- Адаптер типа REG прилагается.

## Габариты мм

Видеоусилитель:

Ш 36

В 52

Т 27

---