


## Видеомultipлексор



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	1224 00	1	10	4010337229124

## Характеристики

- Видеомultipлексор собирает видеосигналы дверных станций, шлюзов камер домофонной системы и IP-шлюзов домофонной системы.
- Видеомultipлексор может объединять видеосигналы трех дверных станций с цветной камерой. С помощью двух видеомultipлексоров можно объединять видеосигналы до пяти дверных станций.

Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа:

- Накладной монтаж (в обычной разветвительной коробке).
- Скрытый монтаж (в приборной коробке).
- Как устройство для установки на монтажную рейку (с прилагаемым адаптером типа REG).

## Технические характеристики

Источник питания:	DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)
Разъемы	
- 2-проводная шина IN:	6 винтовых клемм
- 2-проводная шина OUT:	2 винтовые клеммы
Температура окружающего воздуха:	от -25 °С до +70 °С

## Указания

- При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеомultipлексор автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети.

## Комплект поставки

- Адаптер типа REG прилагается.

---

## Габаритв мм

Видеомультимплексор:	Ш 36	В 52	Г 27
----------------------	------	------	------

---