


Видеомультимплексор



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	1224 00	1	10	4010337229124

Характеристики

- Видеомультимплексор собирает видеосигналы дверных станций, шлюзов камеры домофонной системы и IP-шлюзов домофонной системы.
- Видеомультимплексор может объединять видеосигналы трех дверных станций с цветной камерой. С помощью двух видеомультимплексоров можно объединять видеосигналы до пяти дверных станций.

Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа:

- Накладной монтаж (в обычной ответвительной коробке).
- Скрытый монтаж (в приборной коробке).
- Как устройство типа REG (с прилагаемым адаптером типа REG).

Технические характеристики

Источник электропитания:	по системной шине
Разъемы	
- 2-проводная шина IN:	6 х винтовых клемм
- 2-проводная шина OUT:	2 х винтовые клеммы
Температура окружающего воздуха:	от -25°C до +70°C

Указания

- При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеомультимплексор автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети.

Комплект поставки

- Адаптер типа REG прилагается.

Габаритв мм

Видеомультимплексор:	Ш 36	В 52	Т 27
----------------------	------	------	------
