

Видеораспределитель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	1226 00	1	10	4010337229919

Характеристики

- Видеораспределитель — это активный компонент для адаптации мощности видеосигнала.
- Видеораспределитель распределяет видеосигналы дверных станций, шлюзов камер домофонных систем и IP-шлюзов домофонных систем по квартирным станциям.
- Видеораспределитель требуется в том случае, если провода к видеокомпонентам домофонной системы Gira проложены в виде тупиковой линии.
- Видеораспределитель обеспечивает правильное нагрузочное сопротивление, с тем чтобы предотвратить отражения отдельных ветвей и вытекающие из этого помехи изображения.

Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа:

- Накладной монтаж (в обычной разветвительной коробке).
- Скрытый монтаж (в приборной коробке).
- Как устройство для установки на монтажную рейку (с прилагаемым адаптером типа REG).

Технические характеристики

Источник питания: DC 26 V ± 2 V (по 2-проводной шине)

Разъемы

- 2-проводная шина IN: 2 винтовые клеммы
- 2-проводная шина OUT: 6 винтовых клемм

Температура окружающего воздуха: от -25 °C до +70 °C

Указания

- Видеораспределитель предоставляет возможность каскадного подключения. В общей сложности в одной системе можно использовать до 15 видеораспределителей с видеомультиплексорами.
- При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеораспределитель автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети.

Комплект поставки

- Адаптер типа REG прилагается.

Габариты мм

Видеораспределитель: Ш 36 В 52 Г 27
