


## Видеораспределитель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	1226 00	1	10	4010337229919

## Характеристики

- Видеораспределитель – это активный компонент для адаптации мощности видеосигнала.
- Видеораспределитель распределяет видеосигналы дверных станций, шлюзов камер домофонной системы и IP-шлюзов домофонной системы по квартирным станциям.
- Видеораспределитель требуется в том случае, если провода к видеокomпонентам домофонной системы Gira проложены в виде тупиковой линии.
- Видеораспределитель обеспечивает правильное нагрузочное сопротивление, с тем чтобы предотвратить отражения отдельных ветвей и вытекающие из этого помехи изображения.

Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа:

- Накладной монтаж (в обычной ответвительной коробке).
- Скрытый монтаж (в приборной коробке).
- Как устройство типа REG (с прилагаемым адаптером типа REG).

## Технические характеристики

Источник электропитания:	по системной шине
Разъемы	
- 2-проводная шина IN:	2 x винтовые клеммы
- 2-проводная шина OUT:	6 x винтовых клемм
Температура окружающего воздуха:	от -25°C до +70°C

## Указания

- Видеораспределитель предоставляет возможность каскадного подключения. В общей сложности в одной системе можно использовать до 15 видеораспределителей с видеомultipлексорами.
- При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеораспределитель автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети.

## Комплект поставки

- Адаптер типа REG прилагается.

---

## Габаритв мм

Видеораспределитель:	Ш 36	В 52	Т 27
----------------------	------	------	------

---