









## Квартирная видеостанция накладного монтажа Plus



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	1239 01	1	10	4010337016229
 Белый глянцевый	1239 03	1	10	4010337016236
 Белый матовый	1239 27	1	10	4010337016243
 Антрацитовый	1239 28	1	10	4010337016250
 Цвет «алюминий»	1239 26	1	10	4010337016267
 Черный матовый	1239 005	1	10	4010337038658
 Серый матовый	1239 015	1	10	4010337082927
 Нержавеющая сталь (лакированная)	1239 600	1	10	4010337035992

## Характеристики

- В случае использования источника питания для домофонной системы возможно параллельное использование до 28 квартирных видеостанций накладного монтажа на каждый дополнительный источник питания.
- Квартирная видеостанция накладного монтажа автоматически распознает подключение источника питания для домофонной системы. Перемычка между ZV и BUS не требуется.
- Цветной дисплей со светодиодной фоновой подсветкой.
- Функция OSD, т.е. текстовые сообщения на дисплее для показа состояния и навигации по меню.
- Емкостные кнопки управления с интегрированными светодиодами для показа состояния: кнопки управляются легким прикосновением.
- Подключаемое автоматическое открывание двери: при включенной функции открыватель двери автоматически активируется после нажатия кнопки вызова дверной станции.
- Автоматический прием вызова: начало разговора в помещении непосредственно после поступления внутреннего вызова.
- Бесплатная внутримановая голосовая связь максимум с десятью другими квартирными станциями.

Кнопки управления квартирной видеостанции накладного монтажа управляют следующими функциями:

- Ручное включение и выключение цветного TFT-дисплея.
- Переключение камеры – целенаправленный выбор подключенных цветных камер. На дисплее в текстовом виде указывается, какая камера активирована в настоящий момент.
- Переключение света и других функций в сочетании с коммутатором или коммутатором скрытого монтажа.
- Активация открывателя двери.
- Включение и выключение сигнала вызова.
- Прием вызова.
- Активация функции принудительного переключения.
- Настройка громкости сигнала вызова и воспроизведения.

Функции в меню конечного пользователя

- Внутренний вызов, переключение, мелодия вызова, яркость, насыщенность цветов, контрастность, время включения дисплея, язык (возможен выбор одного из 21 языков), звуки кнопок, автоматическое открывание двери (после включения монтером), автоматический прием вызова (после включения монтером).

Дополнительные функции меню для инсталляторов:

- настройка главного/вспомогательного дисплея, настройка частоты, установка окончания провода, индикация версии, заводская настройка, включение/выключение дисплея, включение/выключение светодиодной подсветки, сопоставление кнопок вызова, сопоставление внутреннего вызова, активирование автоматического открывания двери и автоматического приема вызова.
- Слот для карты памяти SD.
- Карта памяти SD.

Новые дополнительные функции в меню конечного пользователя:

- Внутренняя память изображений (после включения монтером) макс. для 48 изображений. Ручная передача с внутренней памяти изображений во внутреннюю (на карту памяти SD). Ручное стирание памяти изображений. Ручной моментальный снимок. Переименование переключении и внутренних вызовов. Изменение даты/времени.

Дополнительные функции меню для инсталляторов:

- Разрешение на использование внутренней памяти изображений. Настройка интервала изображений и скорости съемки. Настройка даты/времени.

Свойства карты памяти SD:

- Каталог для десяти мелодий звонков, из них пять с возможностью произвольной конфигурации в формате WAVE. Папка для внешней памяти изображений (макс. 200 изображений).

---

## Технические характеристики

Источник питания: DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы  
- 2-проводная шина: 2 винтовые клеммы

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

- Кнопочный выключатель вызова на этаже:	2 винтовые клеммы
- Дополнительный источник питания:	2 винтовые клеммы
Размер дисплея:	5,59 см (2,2")
Карта памяти SD	
- Формат:	FAT32
- Память изображений:	Макс. 200 изображений
- Мелодии вызова:	10, из них 5 с возможностью произвольного выбора (формат WAVE)

---

## Указания

- Монтаж без установочной рамки или с 2-местн. установочной рамкой System 55 и Gira F100 без перегородки .

---

## Комплект поставки

- Карта памяти SD входит в комплект поставки.

---

## Габаритв мм

System 55:	55	127	20
F100:	70	142	20