


Модуль расширения для встраиваемого громкоговорителя



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	1259 00	1	18	4010337259008

Характеристики

- Возможность подключения до двенадцати механических клавиш вызова.
- Другие клавиши вызова можно подключить с помощью дополнительных модулей расширения.
- К одному встраиваемому громкоговорителю можно подключить до одиннадцати модулей расширения.
- Опрос переменного напряжения разъемов клавиш вызова для предотвращения окисления контактов клавиш.
- Небольшая конструкция.
- Защита соединительных клемм от неправильного подключения.
- Крепление модуля расширения винтами или клеем.

Технические характеристики

Разъемы	
- Мех. клавиша вызова:	12 винтовых клемм
- Общая масса клавиш вызова:	1 винтовая клемма
- Соединительный кабель:	2 колодки разъемов
Степень защиты:	IP44
Температура окружающего воздуха:	от -25°C до +70°C

Указания

- Модуль для расширения встраиваемого громкоговорителя, если необходимо подключить более восьми механических клавиш вызова.
- С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем макс. с 140 аудиоабонентами (например, 1 встраиваемый громкоговоритель, 11 модулей расширения для встраиваемого громкоговорителя, 136 квартирных станций накладного монтажа).
- Степень защиты IP44 только при использовании с подходящей накладкой или в смонтированном состоянии.

Комплект поставки

- Крепежный материал входит в комплект поставки.

Габаритв мм

С крепежной пластиной:	Ш 67	В 66,4	Г 27
Без крепежной пластины:	Ш 67	В 56	Г 27
