




Дверная станция, 3-клавишн. TX_44



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	1261 66	1	18	4010337261667
 Антрацитовый	1261 67	1	18	4010337261674
 Цвет «алюминий»	1261 65	1	18	4010337261650

Характеристики

- Установка в обычные приборные коробки скрытого монтажа.
- Подходит для установочных рамок серии выключателей Gira TX_44.
- Модульная конструкция, обеспечивающая простую установку и расширяемость дополнительными компонентами, например, клавишами вызова, информационным модулем, цветной камерой, Keyless In.
- Передача сигналов и питание аудио- и видеокomпонентов по исключаяющей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
- Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
- Устойчивый к воздействию климатических явлений громкоговоритель.
- Высококачественный электретный микрофон.
- Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
- Освещение кнопки вызова со светодиодной технологией, цвет белый. Благодаря не требующей техобслуживания и энергосберегающей светодиодной технологии достигается равномерная и хорошо видимая подсветка кнопок вызова.
- Сигнал подтверждения при нажатии кнопки вызова.
- Возможность настройки громкости речи.
- Брызгонепроницаемая накладка клавиши вызова выполнена из ударопрочной пластмассы.
- Табличку с фамилией на клавише вызова можно заменить без инструмента и демонтажа рамки.
- Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Gira www.beschriftung.gira.de или с помощью ПО для нанесения надписей.
- Двоичный вход для подключения беспотенциальной клавиши (закрывающий контакт) в качестве секции вызова.
- Кнопочный выключатель вызова, 3-клавишн.

Технические характеристики

Источник питания:	По 2-проводной шине
Разъемы для шинного соединителя	
- 2-проводная шина:	2 винтовые клеммы
- Дополнительный источник питания:	2 винтовые клеммы
- Двоичный вход:	2 винтовые клеммы
- Соединительный кабель:	2 колодки разъемов
- Видео:	1 колодка разъемов
Разъемы для вставки переговорного устройства	
- Соединительный кабель:	2 колодки разъемов
Температура окружающего воздуха:	от -25 °С до +70 °С
Степень защиты:	IP44
Глубина установки:	30 мм

Указания

- Если требуются только две секции вызова, то используйте накладку для 3-клавишной секции вызова.

Габариты мм

Таблички с фамилиями:	Ш 62	В 18
-----------------------	------	------
