


Кнопочный выключатель вызова, 3-клавишн. для дверной станции TX_44



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Универсально для всех серий	1263 00	1	18	4010337263005

Характеристики

- Установка в обычную приборную коробку скрытого монтажа.
- Подходит для установочных рамок серии выключателей Gira TX_44.
- Модульная конструкция, обеспечивающая простую установку и расширяемость.
- Передача сигналов и питание аудио- и видеокomпонентов по исключаяющей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
- Расширение дверной станции дополнительными клавишами вызова (к дверной станции можно подключить до 14 секций вызова).
- Освещение кнопки вызова со светодиодной технологией, цвет белый. Благодаря не требующей техобслуживания и энергосберегающей светодиодной технологии достигается равномерная и хорошо видимая подсветка кнопок вызова.
- Брызгонепроницаемая накладка клавиши вызова выполнена из ударопрочной пластмассы.
- Табличку с фамилией можно заменить без инструмента и демонтажа рамки.
- Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.beschriftung.gira.de или с помощью ПО для нанесения надписей.

Технические характеристики

Источник питания:	С помощью соединительного кабеля
Разъем для соединительного кабеля:	2 колодки разъемов
Степень защиты:	IP44
Температура окружающего воздуха:	от -25°C до +70°C
Глубина установки:	30 мм

Указания

- Неиспользуемые клавиши вызова можно закрыть накладкой клавиши вызова для секции вызова, 3-клавишн.

Габариты мм

Таблички с фамилиями:

Ш 62

В 18
