




Дверная станция накладного монтажа, 3-клавишн.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	1267 66	1	18	4010337267669
 Антрацитовый	1267 67	1	18	4010337267676
 Цвет «алюминий»	1267 65	1	18	4010337267652

Характеристики

- Дверная станция накладного монтажа полностью в сборе для вертикального накладного монтажа. За счет этого обеспечивается быстрая и чистая установка.
- С дизайном серии выключателей Gira TX_44.
- Устойчивый к скручиванию корпус накладного монтажа благодаря алюминиевому профилю.
- Установочная рамка из небьющегося термопласта с высокой устойчивостью к УФ-излучению +и устойчивой к возникновению царапин, легко очищаемой поверхностью.
- Защита от кражи благодаря винтам со звездообразным углублением.
- Передача сигналов и питание аудио- и видеокomпонентов по исключяющей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
- Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
- Устойчивый к воздействию климатических явлений громкоговоритель.
- Высококачественный электрeтный микрофон.
- Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
- Сигнал подтверждения при нажатии кнопки вызова.
- Возможность настройки громкости речи.
- Белая подсветка кнопок вызова со светодиодной технологией. Благодаря не требующей техобслуживания и энергосберегающей светодиодной технологии достигается равномерная и хорошо видимая подсветка кнопок вызова.
- Брызгонепроницаемая накладка клавиши вызова выполнена из ударопрочной пластмассы.
- Табличку с фамилией на клавише вызова можно заменить без инструмента и демонтажа рамки.
- Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Gira www.beschriftung.gira.de или с помощью ПО для нанесения надписей.
- Малая монтажная высота всего лишь 19 мм.

Технические характеристики

Источник питания: DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы

- 2-проводная шина: 2 винтовые клеммы
- Дополнительный источник питания: 2 винтовые клеммы

Степень защиты: IP44

Температура окружающего воздуха: от -25°C до +70°C

Указания

- Неиспользуемые клавиши вызова можно закрыть накладкой клавиши вызова для секции вызова, 3-клавишн.

Габаритв мм

Таблички с фамилиями:	Ш 110	В 181	Г 19
	Ш 62	В 18	Г -
