


Источник питания DC 24 В 300 мА



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  REG | 1296 00 | 1 | 18 | 4010337296003 |

Характеристики

- Источник питания DC 24 В для внешнего питания сервера Gira One.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Номинальное напряжение - Первичная сторона: | AC 230 В, 50/60 Гц |
| Номинальное напряжение втор. - Вторичная сторона: | DC 24 В |
| Номинальный ток, вторичная сторона: | 0,3 А |
| Предохранитель: | Слаботочный предохранитель 250 В, Т 125 мА |
| Температура окружающего воздуха: | от -5 °С до +40 °С |
| Степень защиты: | IP 20 |

Габариты

| | |
|-------------------------|---|
| Модульные единицы (МЕ): | 4 |
|-------------------------|---|