

Источник питания DC 24 В 300 мА



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 REG	1296 00	1	18	4010337296003

Характеристики

- Источник питания DC 24 В для внешнего питания сервера Gira One.

Технические характеристики

Номинальное напряжение - Первичная сторона:	AC 230 В, 50/60 Гц
Номинальное напряжение втор. - Вторичная сторона:	DC 24 В
Номинальный ток, вторичная сторона:	0,3 А
Предохранитель:	Слаботочный предохранитель 250 В, Т 125 мА
Температура окружающего воздуха:	от -5 °С до +40 °С
Степень защиты:	IP 20

Габариты

Модульные единицы (МЕ):	4
-------------------------	---