

## Сенсорный выключатель 2, 1-клавишн., 24 В, беспотенциальный, с полем для надписи



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Прозрачный / белый глянцевый	2001 100	1	02	4010337047988
 Нержавеющая сталь	2001 600	1	02	4010337020356

### Характеристики

Сенсорный выключатель 2 для подключения к системам управления 24 В

- Клавиша с двумя красными светодиодами для индикации состояния.
- Защита от демонтажа за счет резьбового соединения.
- Фоновая подсветка.
- Подключение двух кнопочных выключателей, двух светодиодов и фоновой подсветки с помощью клеммного блока на задней стороне.

### Технические характеристики

Номинальное напряжение для каждого кнопочного выключателя:	AC/DC 24 В SELV
Допустимая нагрузка для каждого кнопочного выключателя:	Макс. 20 мА
Номинальное напряжение для каждого светодиода:	DC 24 В SELV
Допустимая нагрузка для каждого светодиода:	1 мА
Подключение:	2 х клеммных блока 9-пол.
Поперечное сечение соединительных проводов:	От 0,4 до 0,8 мм, одна жила
Глубина установки:	25 мм
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +45°C

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

## Указания

- Подходит только для электрических цепей SELV.
  - Возможно также подключение с подсветкой.
  - Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Gira [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).
- 

## Комплект поставки

- Прилагаются таблички для надписи с чистым полем.
-