

Вставка поворотного диммера DALI скрытого монтажа



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	2026 00	1	02	4010337129592

Характеристики

- Настройка яркости для светильников с интерфейсом DALI.
- Настройка цветовой температуры для светильников с DALI Device Type 8 для Tunable White в соответствии с IEC 62386-209.
- Поворотное управляющее устройство (устройство ввода) для вышестоящего управления DALI-2.

Характеристики продукта без программирования

- Для контроллера приложения DALI-2 без питания шины требуется внешний источник питания DALI в соответствии с IEC 62386-101.
- Поддержка нескольких ведущих устройств.
- Светодиод для локализации устройства.
- Сохранение базовой яркости и яркости включения.
- Сохранение предельных значений цветовой температуры.

Характеристики продукта после программирования через команды управления DALI-2

- Подходит в качестве поворотного управляющего устройства (устройства ввода) для подключения к центральному управлению DALI-2.
- Поддерживает четыре экземпляра DALI-2 для сопряжения с центральным управлением.
- Можно использовать для управления группой DALI-2.
- Есть возможность активации циклической отправки команд управления на рабочие устройства DALI. Функция устройства зависит от конфигурации.

Технические характеристики

Номинальное напряжение DALI:	DC 16 В (станд.)
Потребляемый ток:	макс. 4 мА
Настройка цветовой температуры:	от 2 000 до 10 000 К
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +45°C