

## Постоянный регулятор с интерфейсом кнопочного выключателя, 4-канал. для KNX



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Кремовый глянцевый	2100 01	1	06	4010337048022
Белый глянцевый	2100 03	1	06	4010337048039
Белый матовый	2100 27	1	06	4010337048060
Антрацитовый	2100 28	1	06	4010337048077
Цвет «алюминий»	2100 26	1	06	4010337048053
Черный матовый	2100 005	1	06	4010337037255
Серый матовый	2100 015	1	06	4010337083016
Нержавеющая сталь	2100 600	1	06	4010337021520

## Характеристики

- С помощью колесика настройки можно изменять заданное значение температуры.
- Кнопка присутствия предназначена для переключения между комфорным режимом и режимом ожидания.
- Актуальные состояния показываются на постоянном регуляторе с помощью светодиодов.
- Этот регулятор имеет следующие функции регулирования: TE(1,2,3,0,0,0,0,0)

---

## Технические характеристики

Глубина установки: 23 мм

---