








Постоянный регулятор с интерфейсом кнопочного выключателя, 4-канал. для KNX



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	2100 01	1	06	4010337048022
 Белый глянцевый	2100 03	1	06	4010337048039
 Белый матовый	2100 27	1	06	4010337048060
 Антрацитовый	2100 28	1	06	4010337048077
 Цвет «алюминий»	2100 26	1	06	4010337048053
 Черный матовый	2100 005	1	06	4010337037255
 Серый матовый	2100 015	1	06	4010337083016
 Нержавеющая сталь	2100 600	1	06	4010337021520

Характеристики

- С помощью колесика настройки можно изменять заданное значение температуры.
- Кнопка присутствия предназначена для переключения между комфортным режимом и режимом ожидания.
- Актуальные состояния показываються на постоянном регуляторе с помощью светодиодов.

Технические характеристики

Глубина установки: 23 мм
