


IP-интерфейс для KNX



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 REG	2168 00	1	26	4010337084457

Характеристики

- Для подключения компьютера к шине KNX для адресации, программирования или диагностирования компонентов KNX.

Технические характеристики

Среда KNX:	KNXnet/IP и TP1-256
Номинальное напряжение:	DC 24 - 30 В
IP-связь:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)
Поддерживаемые протоколы:	ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)
Разъемы	
- IP:	2 гнезда RJ45
- KNX:	Соединительная и ответвительная клемма
Температура окружающего воздуха:	от 0 °С до +45 °С

Указания

- Питание от внешнего источника постоянного тока 24 В или через незамкнутый выход источников питания Gira для KNX.

Габариты

Модульные единицы (ME):	2
-------------------------	---