

## Термический сервопривод 230 В~



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	2169 00	1	06	4010337016724

### Характеристики

- Сервопривод для активации клапанов отопления для регулирования в отдельном помещении.
- Совместим с системой адаптеров клапанов и с соединительным проводом предшествующей модели.
- Показ открытого или закрытого состояния.
- Функция первого открывания для упрощения монтажа и ввода в эксплуатацию.
- Закрыт в обесточенном состоянии.

### Технические характеристики

Рабочее напряжение:	АС 230 В, 50/60 Гц
Рабочая мощность:	Ок. 1 Вт
Ход клапана:	4 мм
Температура окружающего воздуха:	от 0 °С до 60 °С
Усилие для приведения в действие:	100 Н
Степень защиты:	IP54
Соединительный провод	
- Поперечное сечение:	2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
- Длина:	1 м

### Комплект поставки

- Адаптер клапанов VA 80 для следующих угловых клапанов входит в комплект поставки. Heimeier, MNG (с 1998 г.), Oventrop M30x1,5 (с 1997 г.), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (с 1993 г.), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (с 1999 г.), IVAR, Strawa (с 2003 г. новое крепление), Taso (для привода Alpha с 2005 г.), Emmeti, распределитель Caleffi серии 670, 4-ходовой клапан Bianchi, угловой клапан Nereus DN 10.

Габариты мм

Ш 58

В 58

Г 45

---