










**Радио скрытого монтажа RDS с громкоговорителем
Накладка управления с внешним видом «черное стекло», System 55**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	2280 01	1	03	4010337067986
 Белый глянцевый	2280 03	1	03	4010337068013
 Белый матовый	2280 27	1	03	4010337076056
 Антрацитовый	2280 28	1	03	4010337068044
 Цвет «алюминий»	2280 26	1	03	4010337068020
 Внешний вид «черное стекло»	2280 05	1	03	4010337889175
 Черный матовый	2280 005	1	03	4010337038054
 Серый матовый	2280 015	1	03	4010337083924
 Нержавеющая сталь	2280 600	1	03	4010337021070

Характеристики

- УКВ-радио с индикацией RDS для скрытого монтажа.
- Радио скрытого монтажа RDS состоит из вставки радио с накладкой управления и вставки громкоговорителя с накладкой.
- Встраиваемое радио компактно установлено во вставку скрытого монтажа и, таким образом, может устанавливаться в отдельную приборную коробку.
- Громкоговоритель может устанавливаться со встраиваемым радио в комбинации или может быть вынесен отдельно в приборной коробке. К одному встраиваемому радиоприемнику можно подключить два динамика.
- Радиоприемник автоматически распознает подключенные динамики и выполняет переключение между режимами стерео и моно.
- Дисплей насадки управления в случае наличия соответствующего сигнала RDS отображает название радиостанции, частоту передачи и время.
- Управление радиоприемником осуществляется с помощью кнопок накладки управления с емкостным принципом действия. Для управления необходимо лишь легкое прикосновение к символам.
- Радио скрытого монтажа RDS обладает двумя ячейками памяти, в которых простым нажатием кнопки можно сохранить по одной радиостанции, а затем вызывать эти радиостанции.
- С помощью входа дополнительных устройств радио можно включать, например, с помощью выключателя света или детектора движения, вместе с освещением помещения.
- Через стерео-вход AUX радио к нему можно подключить внешние аудиоисточники, например, MP3-плеер. Для подключения внешнего источника звука дополнительно требуется вставка под разъем «тюльпан» аудио, которая подключается к контактам AUX встраиваемого радиоприемника.
- Вставка док-станции для воспроизведения музыки подключается непосредственно к стерео-входу AUX.
- В спящем режиме радиоприемник автоматически отключается через 30 минут после включения.

Технические характеристики

Диапазон частот:	От 87,50 до 107,90 МГц
Номинальное напряжение:	АС 230 В
Подключение:	Винтовые клеммы
Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- Подключение к сети:	2,5 мм ²
- Разъем динамика/AUX:	1,5 мм ²
Температура окружающего воздуха:	от -5 °С до +50 °С

Указания

- В случае комбинации с другими электронными устройствами под одной общей накладкой возможны нарушения радиоприема.
-