










**Радио скрытого монтажа RDS с громкоговорителем
Накладка управления с внешним видом «черное стекло», System 55**



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 2280 01 | 1 | 03 | 4010337067986 |
|  Белый глянцевый | 2280 03 | 1 | 03 | 4010337068013 |
|  Белый матовый | 2280 27 | 1 | 03 | 4010337076056 |
|  Антрацитовый | 2280 28 | 1 | 03 | 4010337068044 |
|  Цвет «алюминий» | 2280 26 | 1 | 03 | 4010337068020 |
|  Внешний вид «черное стекло» | 2280 05 | 1 | 03 | 4010337889175 |
|  Черный матовый | 2280 005 | 1 | 03 | 4010337038054 |
|  Серый матовый | 2280 015 | 1 | 03 | 4010337083924 |
|  Нержавеющая сталь | 2280 600 | 1 | 03 | 4010337021070 |

Характеристики

- УКВ-радио с индикацией RDS для скрытого монтажа.
- Радио скрытого монтажа RDS состоит из вставки радио с накладкой управления и вставки громкоговорителя с накладкой.
- Встраиваемое радио компактно установлено во вставку скрытого монтажа и, таким образом, может устанавливаться в отдельную приборную коробку.
- Громкоговоритель может устанавливаться со встраиваемым радио в комбинации или может быть вынесен отдельно в приборной коробке. К одному встраиваемому радиоприемнику можно подключить два динамика.
- Радиоприемник автоматически распознает подключенные динамики и выполняет переключение между режимами стерео и моно.
- Дисплей насадки управления в случае наличия соответствующего сигнала RDS отображает название радиостанции, частоту передачи и время.
- Управление радиоприемником осуществляется с помощью кнопок накладки управления с емкостным принципом действия. Для управления необходимо лишь легкое прикосновение к символам.
- Радио скрытого монтажа RDS обладает двумя ячейками памяти, в которых простым нажатием кнопки можно сохранить по одной радиостанции, а затем вызывать эти радиостанции.
- С помощью входа дополнительных устройств радио можно включать, например, с помощью выключателя света или детектора движения, вместе с освещением помещения.
- Через стерео-вход AUX радио к нему можно подключить внешние аудиоисточники, например, MP3-плеер. Для подключения внешнего источника звука дополнительно требуется вставка под разъем «тюльпан» аудио, которая подключается к контактам AUX встраиваемого радиоприемника.
- Вставка док-станции для воспроизведения музыки подключается непосредственно к стерео-входу AUX.
- В спящем режиме радиоприемник автоматически отключается через 30 минут после включения.

Технические характеристики

| | |
|--|------------------------|
| Диапазон частот: | От 87,50 до 107,90 МГц |
| Номинальное напряжение: | АС 230 В |
| Подключение: | Винтовые клеммы |
| Глубина установки: | 32 мм |
| Поперечное сечение соединительных проводов | |
| - Подключение к сети: | 2,5 мм ² |
| - Разъем динамика/AUX: | 1,5 мм ² |
| Температура окружающего воздуха: | от -5°C до +50°C |

Указания

- В случае комбинации с другими электронными устройствами под одной общей накладкой возможны нарушения радиоприема.
-