










## Динамик радио скрытого монтажа



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	2282 01	1	03	4010337076230
 Белый глянцевый	2282 03	1	03	4010337076247
 Белый матовый	2282 27	1	03	4010337076254
 Антрацитовый	2282 28	1	03	4010337076261
 Цвет «алюминий»	2282 26	1	03	4010337076162
 Внешний вид «черное стекло»	2282 05	1	03	4010337889182
 Черный матовый	2282 005	1	03	4010337037286
 Серый матовый	2282 015	1	03	4010337083931
 Нержавеющая сталь	2282 600	1	03	4010337032861

## Характеристики

- Динамик для подключения к радио скрытого монтажа Gira.

---

## Технические характеристики

Глубина установки:	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- Разъем динамика/AUX:	1,5 мм <sup>2</sup>
Импеданс:	8 Ом
Температура окружающего воздуха:	от -5°C до +50°C

---