











Динамик радио скрытого монтажа



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 2282 01 | 1 | 03 | 4010337076230 |
|  Белый глянцевый | 2282 03 | 1 | 03 | 4010337076247 |
|  Белый матовый | 2282 27 | 1 | 03 | 4010337076254 |
|  Антрацитовый | 2282 28 | 1 | 03 | 4010337076261 |
|  Цвет «алюминий» | 2282 26 | 1 | 03 | 4010337076162 |
|  Внешний вид «черное стекло» | 2282 05 | 1 | 03 | 4010337889182 |
|  Черный матовый | 2282 005 | 1 | 03 | 4010337037286 |
|  Серый матовый | 2282 015 | 1 | 03 | 4010337083931 |
|  Нержавеющая сталь | 2282 600 | 1 | 03 | 4010337032861 |

Характеристики

- Динамик для подключения к радио скрытого монтажа Gira.

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Глубина установки: | 32 мм |
| Поперечное сечение соединительных проводов | |
| - Разъем динамика/AUX: | 1,5 мм ² |
| Импеданс: | 8 Ом |
| Температура окружающего воздуха: | от -5°C до +50°C |
