


**Вставка USB-розетки двойн.  
Тип А / тип С**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый	2349 00	1/5	02	4010337104681
 Черный	2369 00	1/5	02	4010337075905

**Характеристики**

- Возможность одновременной зарядки до двух оконечных устройств посредством кабеля USB тип А и тип С.
- Подходит в качестве зарядного устройства, например, для мобильных телефонов и подобных устройств.

**Технические характеристики**

Зарядный ток:	макс. 3 А
Номинальное напряжение	
- Первичная сторона:	АС 100 - 240 В, 50/60 Гц
- Вторичная сторона:	5 В (± 5%)
Ожидание:	{~<=} 0,15 Вт
Глубина установки:	32 мм
Температура окружающего воздуха:	от +10°C до +40°C
КПД:	{~>=} 75%
Отвечает требованиям:	DIN EN 60950-1/A2

**Комплект поставки**

- Кабель USB не входит в комплект поставки.