



**Вставка USB-розетки 2-канал.
Тип A / тип A**

| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  Черный | 2359 00 | 1/5 | 02 | 4010337084655 |

Характеристики

- Возможность одновременной зарядки до двух оконечных устройств посредством кабеля USB тип A.
- Подходит в качестве зарядного устройства, например, для мобильных телефонов и подобных устройств.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Зарядный ток: | макс. 3 А |
| Номинальное напряжение | |
| - Первичная сторона: | АС 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| - Вторичная сторона: | 5 В (± 5%) |
| Ожидание: | ≤ 0,15 Вт |
| Глубина установки: | 32 мм |
| Температура окружающего воздуха: | от +10 °С до +40 °С |
| КПД: | ≥ 75% |
| Отвечает требованиям: | DIN EN 60950-1/A2 |

Комплект поставки

- Кабель USB тип A не входит в комплект поставки.