



**Вставка USB-розетки 2-канал.
Тип A / тип A**

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Черный	2359 00	1/5	02	4010337084655

Характеристики

- Возможность одновременной зарядки до двух оконечных устройств посредством кабеля USB тип A.
- Подходит в качестве зарядного устройства, например, для мобильных телефонов и подобных устройств.

Технические характеристики

Зарядный ток:	макс. 3 А
Номинальное напряжение	
- Первичная сторона:	АС 100 - 240 В, 50/60 Гц
- Вторичная сторона:	5 В (± 5%)
Ожидание:	≤ 0,15 Вт
Глубина установки:	32 мм
Температура окружающего воздуха:	от +10 °С до +40 °С
КПД:	≥ 75%
Отвечает требованиям:	DIN EN 60950-1/A2

Комплект поставки

- Кабель USB тип A не входит в комплект поставки.