

Светодиодный светильник для ориентации 230 В~ белый



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	2361 00	1	02	4010337084907
 Теплый белый	2364 00	1	02	4010337121749

Характеристики

- Светодиодный светильник для ориентации для частного и промышленного применения.
- Светильник для ориентации служит, например, для освещения лестничных ступенек или для ориентации в темных помещениях.
- Яркость источника света можно настраивать индивидуально.
- В накладку можно вставить пленку, на которую наносятся индивидуальные надписи.
- Для обозначения помещений и путей можно вставлять пиктограммы.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	1,7 Вт/8,5 ВА
Диапазон яркости:	3–100 %
Количество светодиодов:	4
Цветовая температура - белый:	прим. 5000 К
Глубина установки:	30 мм
Температура окружающего воздуха:	от 0 °С до +40 °С

Указания

- Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Gira www.marking.gira.com.
