









**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с shutter и 2 разъемами USB
Тип А / тип С**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	2459 01	1	02	4010337076223
 Белый глянцевый	2459 03	1	02	4010337076179
 Белый матовый	2459 27	1	02	4010337076186
 Антрацитовый	2459 28	1	02	4010337076285
 Цвет «алюминий»	2459 26	1	02	4010337076193
 Черный матовый	2459 005	1	02	4010337076209
 Серый матовый	2459 015	1	02	4010337090151
 Нержавеющая сталь (лакированная)	2459 600	1	02	4010337076148

Характеристики

- Возможность одновременной зарядки до двух оконечных устройств посредством кабеля USB тип А и тип С.
- Одновременно можно заряжать два устройства.

Технические характеристики

Входное напряжение:	АС 220–250 В, 50/60 Гц
Разъем USB:	1 х тип А, 1 х тип С
Выходное напряжение USB:	DC 5 В
Зарядный ток	
- USB А:	макс. 2,4 А
- USB С:	макс. 3 А
Ожидание:	≤80 мВт
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²
Глубина установки:	31 мм
Температура окружающего воздуха:	+5°С до +35°С

Указания

- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
- При длительных циклах зарядки возможно нагревание корпуса устройства.
- Рекомендуется использование глубокой приборной коробки.

Комплект поставки

- Кабель USB типа А или типа С не входит в комплект поставки.