

**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) и 2 разъемами USB**  
**Тип A / тип C**



| Спецификация                                                                                                            | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый                   | 2459 01  | 1                   | 02          | 4010337076223 |
|  Белый глянцевый                     | 2459 03  | 1                   | 02          | 4010337076179 |
|  Белый матовый                       | 2459 27  | 1                   | 02          | 4010337076186 |
|  Антрацитовый                        | 2459 28  | 1                   | 02          | 4010337076285 |
|  Цвет «алюминий»                     | 2459 26  | 1                   | 02          | 4010337076193 |
|  Черный матовый                      | 2459 005 | 1                   | 02          | 4010337076209 |
|  Серый матовый                       | 2459 015 | 1                   | 02          | 4010337090151 |
|  Нержавеющая сталь<br>(лакированная) | 2459 600 | 1                   | 02          | 4010337076148 |

## Характеристики

- Возможность одновременной зарядки до двух оконечных устройств посредством кабеля USB тип A и тип C.
- Одновременно можно заряжать два устройства.

---

## Технические характеристики

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Входное напряжение:                        | AC 220–250 В, 50/60 Гц                     |
| Разъем USB:                                | 1 x тип A, 1 x тип C                       |
| Выходное напряжение USB:                   | DC 5 В                                     |
| Зарядный ток                               |                                            |
| - USB A:                                   | макс. 2,4 А                                |
| - USB C:                                   | макс. 3 А                                  |
| Ожидание:                                  | ≤80 мВт                                    |
| Поперечное сечение соединительных проводов |                                            |
| - для проводов с сечением от:              | 1,5 мм <sup>2</sup> до 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Глубина установки:                         | 31 мм                                      |
| Температура окружающего воздуха:           | +5 °C до +35 °C                            |

---

## Указания

- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
- При длительных циклах зарядки возможно нагревание корпуса устройства.
- Рекомендуется использование глубокой приборной коробки.

---

## Комплект поставки

- Кабель USB типа A или типа C не входит в комплект поставки.
-