


**Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) и 2 разъемами USB
Тип А / тип С**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый гляцевый	2459 70	1	02	4010337129967

Характеристики

- Возможность одновременной зарядки до двух оконечных устройств посредством кабеля USB тип А и тип С.
- Одновременно можно заряжать два устройства.

Технические характеристики

Входное напряжение:	АС 220–250 В, 50/60 Гц
Разъем USB:	1 x тип А, 1 x тип С
Выходное напряжение USB:	DC 5 В
Зарядный ток	
- USB А:	макс. 2,4 А
- USB С:	макс. 3 А
Ожидание:	≤80 мВт
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм ² до 2,5 мм ²
Глубина установки:	31 мм
Температура окружающего воздуха:	+5 °С до +35 °С

Указания

- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
- При длительных циклах зарядки возможно нагревание корпуса устройства.
- Рекомендуется использование глубокой приборной коробки.

Комплект поставки

- Кабель USB типа А или типа С не входит в комплект поставки.
