

## Вставка регулятора частоты вращения System 3000



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	2460 00	1/5	02	4010337108467

### Характеристики

- Регулятор частоты вращения для однофазных двигателей, таких как асинхронные или двигатели с экранированными полюсами.
- Устройство работает по принципу фазового угла.
- Включение плавным пуском до максимальной скорости.
- Минимальная скорость может сохраняться постоянно.
- Возможность подключения дополнительных устройств.
- Электронная защита от короткого замыкания.
- Электронная защита от повышенной температуры.
- Работа с подключением и без подключения нейтрального провода.

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50/60 Гц
Ожидание:	≤ 0,5 Вт
Ток переключения при +25 °С:	от 60 мА до 1,8 А
Макс. ток двигателя (I <sub>макс</sub> ):	1,8 А
Дополнительные устройства	
- Механические кнопочные выключатели без подсветки:	неограниченно
- Вставка дополнительного устройства 2-проводная:	неограниченно
- Поворотная вставка дополнительного устройства 3-провод.:	макс. 10
монтаж:	в приборю коробку согласно DIN 49073
Глубина установки:	24 мм
Температура окружающего воздуха:	от -5°С до +45°С

## Указания

- Если температура окружающей среды выше +25 °С, уменьшите подключенную нагрузку.

---