








Настенный передатчик Bluetooth®, 1-клавишн.



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|--|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 2461 01 | 1 | 02 | 4010337110712 |
|  Белый глянцевый | 2461 03 | 1 | 02 | 4010337101598 |
|  Белый матовый | 2461 27 | 1 | 02 | 4010337101604 |
|  Антрацитовый | 2461 28 | 1 | 02 | 4010337101611 |
|  Цвет «алюминий» | 2461 26 | 1 | 02 | 4010337101628 |
|  Черный матовый | 2461 005 | 1 | 02 | 4010337101635 |
|  Серый матовый | 2461 015 | 1 | 02 | 4010337110729 |

Характеристики

- Радиопередатчик для передачи команд переключения, диммирования и жалюзи на радиоприемник Bluetooth® System 3000 или устройств сторонних производителей, например, Casambi.
- Работающее без батареек устройство без внешнего источника электропитания. Энергия передачи генерируется из механической энергии при нажатии клавиши.

- Конфигурация в приложении или через NFC.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Радиочастота: | 2,402–2,480 ГГц |
| Протокол радиосвязи: | Bluetooth® Low Energy (BLE) |
| Интерфейс: | NFC |
| Дальность действия | |
| - В свободном пространстве: | До 75 м |
| - В зданиях: | Ок. 10 м |
| Температура окружающего воздуха: | от -25°C до +65°C |
| Влажность воздуха: | От 0 до 95 % (без конденсации) |

Указания

- Монтаж на приборную коробку или на гладкие, ровные поверхности винтами или клеем.
 - Этот продукт не предназначен для eNet.
-

Комплект поставки

- Настенный радиопередатчик, монтажная пластина, клейкая пленка (визуальная защита для стеклянных поверхностей) и точки приклеивания для монтажа на гладкие, ровные поверхности входят в комплект поставки.
-